

Garant**Spiraalboor extra lang HSS-E FS, ongecoat, Ø DC h8 × totale lengte L:
7,5X290mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116250 7,5X290
GTIN	4062406265984
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Met precies geslepen punt.

Speciale 4-fasen-rugslijping voor zeer goede geleiding in de boring. Groeven blank, fasen genitreerd.

Met aanslijping vorm C.

Voordeel:

Speciale diepgatboor. Voor bijzonder diepe of diepliggende boringen. Door vlakke-groefspiraal goede spaanafvoer; daarom bij bijzonder diepe boringen minder vaak verwijderen van spanen.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,07 mm/omw,
Tolerantie nominale Ø	h8
Norm	DIN 1869
Totale lengte L	290 mm
Schacht-Ø D _s	7,5 mm
Spaangroeflengte L _c	200 mm

Tophoek	130 graden
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	188,8 mm
Nominale Ø D _c	7,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht	Cilinderschacht
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Type	FS
Spiraalhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	55 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	30 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	32 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	5 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	4 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	20 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

