

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met linkse aanslag, naar keuze in te delen met lades, 20x20G, Hoogte / deurhoogte: 600/425mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927727 600/425
GTIN	4062406266134
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 24G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deur antracietgrijs RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Diepte	650 mm
Gewicht	26 kg
Breedte	600 mm
Nuttige hoogte deur	425 mm

Nuttige hoogte voor lades	75 mm
Hoogte	600 mm
Nuttige breedte	550 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	1 mm
Deuropeningshoek	180 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------