

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met linkse aanslag, naar keuze in te delen met lades, 20x20G, Hoogte / deurhoogte: 800/525mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927727 800/525
GTIN	4062406266165
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 24G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deur antracietgrijs RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	150 mm
Gewicht	33,3 kg

Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte deur	525 mm
Breedte	600 mm
Diepte	650 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	1 mm
Deuropeningshoek	180 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------