

SWISS TOOLS

Snijkop, links, Systeem / plaatafmeting: ST/4



Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Artikelklasse	29D

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Technische beschrijving

Totale lengte L	35 mm
Veerstift	320618 P05
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Onderlegplaat	320610 P05
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Plaatafmeting	15 mm
Kniehefboomschroef	320611 P05
ISO-code wisselsnijkop	PDUNL

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Kniehefboom	320612 P05
Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Spanschroef nr. 3 Type P05	320611 P05
Tussenplaat nr. 1 Type P05	320610 P05
Kniehefboom nr. 4 Type P05	320612 P05
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05	320618 P05