

**Garant**
**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: ST/4**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Artikelklasse	29D

**Omschrijving**
**T.b.v. :**

Boorstangschachten nr. 320102; 320103; 320407 en 320408.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 32 mm

ISO-code-wisselsnijkop: PDUNR

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- $\varnothing$   $D_{min}$ : 40 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 22 mm

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Kniehefboom	320612 P05
Kniehefboomschroef	320611 P05
Minimale voorboor- $\varnothing$ $D_{min}$	40 mm
Veerstift	320618 P05

Wisselplaatindeling	links en neutraal
ISO-code wisselsnijkop	PDUNR
Plaatafmeting	15 mm
Totale lengte L	35 mm
Aansluiting / scheidingspunt	32 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	22 mm
Onderlegplaat	320610 P05
Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

---

## Accessoires

Kniehefboom nr. 4 Type P05	320612 P05
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05	320618 P05
Tussenplaat nr. 1 Type P05	320610 P05
Spanschroef nr. 3 Type P05	320611 P05