

Garant
GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: ST/5

Bestelgegevens

Bestelnummer	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Artikelklasse	29D

Omschrijving
T.b.v. :

Boorstangschachten nr. 320102; 320103; 320407 en 320408.

Inwendige koeling: ja

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code-wisselsnijkop: PDUNR

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 50 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	320611 P05
Wisselplaatindeling	links en neutraal
Veerstift	320618 P05
Plaatafmeting	15 mm
Totale lengte L	40 mm

Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Kniehefboom	320612 P05
Middenverplaatsing L_3	27 mm
ISO-code wisselsnijkop	PDUNR
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Onderlegplaat	320610 P05
Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Spanschroef nr. 3 Type P05	320611 P05
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05	320618 P05
Tussenplaat nr. 1 Type P05	320610 P05
Kniehefboom nr. 4 Type P05	320612 P05