

SWISS TOOLS

## Snijkop, links, Systeem / plaatafmeting: ST/5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Artikelklasse	29D

### Omschrijving

#### T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

### Technische beschrijving

Totale lengte L	40 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
Plaatafmeting	15 mm
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Veerstift	320618 P05
Onderlegplaat	320610 P05
ISO-code wisselsnijkop	PDUNL
Kniehefboom	320612 P05
Kniehefboomschroef	320611 P05

Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	27 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

---

## Accessoires

Spanschroef nr. 3 Type P05	320611 P05
Kniehefboom nr. 4 Type P05	320612 P05
Tussenplaat nr. 1 Type P05	320610 P05
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05	320618 P05