

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: DM/42****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: DDUNR

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 48 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259033 3
Aanzethoek	93 graden

Minimale voorboor-Ø D_{min}	48 mm
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 4
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Totale lengte L	35 mm
Systeem	DM
ISO-code wisselsnijkop	DDUNR
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Serie	Master Mute
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Onderlegplaat Type 3	259033 3
Klemstukunit Type 4	259036 4
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor onderlegplaat	259612
Schroef voor onderlegplaat Type 2	259027 2
Onderlegplaat	259225
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Klemstukunit	259506