

**Mini-meetsklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5IPmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434031 12,5IP
GTIN	7640125680881
Artikelklasse	46A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer kleine digitale meetklok (behuizing-Ø 45 mm) met gepatenteerd, inductief meetsysteem. Batterijlevensduur > 3500 h. Veel functies: ABS en relatiefmodus, PRESET. Aan de achterkant voorzien van extra zwaluwstaartgeleiding.

**Functie:**

ABS- en relatiefmodus, PRESET. IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel met USB en 9-polige Opto RS232, seriële aansluiting en gecombineerde externe voeding nr. 498951.

**Technische beschrijving**

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Behuizing-Ø	45 mm
Meetkracht	0,6 – 1,3 N
Meetbereik	12,5 mm
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
IP-klasse	IP 67
dikte van de behuizing	22 mm
Kalibratie	C1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,02 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2