

**Mini-meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434031 12,5
GTIN	7640125698275
Artikelklasse	46A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer kleine digitale meetklok (behuizing-Ø 45 mm) met gepatenteerd, inductief meetsysteem. Batterijlevensduur > 3500 h. Veel functies: ABS en relatiefmodus, PRESET. Aan de achterkant voorzien van extra zwaluwstaartgeleiding.

Functie:

ABS- en relatiefmodus, PRESET. IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel met USB en 9-polige Opto RS232, seriële aansluiting en gecombineerde externe voeding nr. 498951.

Technische beschrijving

dikte van de behuizing	22 mm
Kalibratie	C1

Meetkracht	0,5 – 0,9 N
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 54
Meetbereik	12,5 mm
Behuizing-Ø	45 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,02 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2