

Kroepelin
Längenmesstechnik**Buitensneltasters met klok, Meetbereik: 0-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor het snel meten van buitengroeven, wanddiktes, platen, pijpwanden, folies, etc.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 65
Meetklok-Ø	65 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
HM-tasterkogel-Ø	1,5 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	80 mm
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 20 mm
Norm	Fabrieksnorm

Meettechniek	analoog
Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S