


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Buitensneltasters met klok, Meetbereik: 0-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Artikelklasse	46Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Voor het snel meten van buitengroeven, wanddiktes, platen, pijpwallen, folies, etc.

**Technische beschrijving**

Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	35 mm
IP-klasse	IP 65
Aflezing	0,005 mm
Meetbereik	0 - 10 mm
Maximale afwijking	0,015 mm
Meetklok-Ø	65 mm
HM-tasterkogel-Ø	1,5 mm

Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S