

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitale buitensneltaster met meetcontact kogel, Meetbereik: 0-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.** Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2, datakabel nr. 497440 en draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	2
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	80 mm
Lengte van meetcontact onder Hf	24 mm
Lengte van meetcontact boven Hb	24 mm
Maximale afwijking	0,03 mm

Meetkracht	1,1 - 1,6 N
Meetbereik	0 - 20 mm
HM-tasterkogel-Ø	1,5 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	0,01 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,02 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S

Accessoires

Aansluitkabel Type D1	497440 D1
Aansluitkabel Type D2	497440 D2

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Aansluitkabel Type USB2	497440 USB2
Aansluitadapter Type A2	498954 A2