


Garant
XOMU094812ZZER, HB415, Type: UNI


Bestelgegevens

Bestelnummer	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij **dubbelzijdige** wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). **Krachtige** materialen voor een bijzonder hoog **rendement**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 2 mm

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Type	UNI
ISO-code wisselplaat	XDMT090416ZDSR
Soort	HB415
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	AlTiN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		