

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitale buitensneltaster met meetcontact kogel, Meetbereik: 0-20Fmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Artikelklasse	46Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.** Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3.

**Accessoires:**

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2, datakabel nr. 497440 en draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 20 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Lengte van meetcontact boven Hb	24 mm
Lengte van meetcontact onder Hf	2,5 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	80 mm

Maximale afwijking	0,03 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
HM-tasterkogel-Ø	1,5 mm
Meetkracht	1,1 - 1,6 N
Minimale boring-Ø	9 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,02 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Snelstaster voor buiten

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieBuiten- / binnensnelstaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensnelstaster Type S	023450 S

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------

Aansluitadapter Type A2	498954 A2
Aansluitkabel Type USB2	497440 USB2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Type D2	497440 D2
Aansluitkabel Type D1	497440 D1