

 Atlas Copco

Perslucht-schroefmachine, Type: S2370



Bestelgegevens

Bestelnummer	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

- **Met slipkoppeling.**
- **Draaimoment instelbaar.**
- **Omschakelbaar voor rechts-/linksom draaien.**

Bijzonder geschikt voor seriematig schroeven met snelwissel-bithouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674205 e.v.).

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M5
Fabrikantnummer	S2370
Geluidsproductie	83 dB(A)
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	6,3 mm
Gewicht	0,9 kg
Maximaal toerental	1300 min ⁻¹

Uitvoering	Staaaf
Draaimomentbereik	2 – 6 Nm
Maximale luchtbehoefte	240 l/min
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Bithouder	F 6,3
Producttype	Schroefmachine