



Digitale lengtemeettaster set μ Finder GT, Type: 31



Bestelgegevens

Bestelnummer	434718 31
GTIN	7630041143669
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele, uiterst nauwkeurige set voor parallelliteits- en rechtheidsmetingen, evenals voor het uitlijnen van machines bij de kwaliteitscontrole en service.

Robuust draagbaar afleesinstrument met schaal- en cijferweergave voor inductieve meettasters. Eenduidige en foutloze aflezing dankzij een gedetailleerde schaalweergave. 5-voudige zoommodus. Zeer lange bedrijfsduur van meer dan 300 uur. Optimaal gebruik dankzij het ergonomische design en Soft-Touch-oppervlak.

- **Meetinsert met beweegbare hoek voor metingen in twee richtingen.**
- **Kogelgelagerd hefboomsysteem met gewichtsverdeling.**
- **Beveiligd tegen botsingen door twee slipkoppelingen.**
- **Meetinsert met HM-kogel – Ø 2 mm, 180° draaibaar.**
- **Automatische omschakeling van tastrichting zonder tekenwisseling.**
- **Behuizing met twee zwaluwstaartlijsten.**

Levering:

Inclusief handleiding, draagbaar afleesinstrument TWIN-T10 nr. 434716 maat T10, 4x batterij nr. 081561 maat LR6, klein magneetmeetstatief, koffer. Inclusief hefboommeettaster nr. 434779 maat GT31.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Meetkracht	0,2 N
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetbereik	0,3 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Zwenktaster