



## Digitale lengtemeettaster set $\mu$ Finder GT, Type: 22



### Bestelgegevens

Bestelnummer	434718 22
GTIN	7630041143676
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mobiele, uiterst nauwkeurige set voor parallelliteits- en rechtheidsmetingen, evenals voor het uitlijnen van machines bij de kwaliteitscontrole en service.

Robuust draagbaar afleesinstrument met schaal- en cijferweergave voor inductieve meettasters. Eenduidige en foutloze aflezing dankzij een gedetailleerde schaalweergave. 5-voudige zoommodus. Zeer lange bedrijfsduur van meer dan 300 uur. Optimaal gebruik dankzij het ergonomische design en Soft-Touch-oppervlak. Veelzijdig toepasbare precisie-lengtemeettasters.

- **Nauwkeurige, kogelgeleide taster.**
- **Hoge meetnauwkeurigheid door elektronische meetsignaalversterking.**
- **Spanschacht  $\varnothing$  8 mm, over de gehele lengte in te spannen.**
- **Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager.**
- **Uitstekende elektromagnetische afscherming.**

De TESA lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.

#### Levering:

Inclusief handleiding, draagbaar afleesinstrument TWIN-T10 nr. 434716 maat T10, 4x batterij nr. 081561 maat LR6, klein magneetmeetstatief, koffer. Inclusief axiale meettaster nr. 434777 maat GT22.

## Technische beschrijving

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	0,63 N
Meetbereik	1 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Zwenktaster