

Garant**Profielsnij-inzetdeel Vierkant, TiN, Vanaf vierkant: 14mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 290336 14 |
| GTIN | 4062406352318 |
| Artikelklasse | 29L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

Geschikt voor naslijpen.

T.b.v.:

Profielsteekhouders nr. 290330 – 290334.

Opmerking:

- **Profielsnij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Opmerking promotietekst:

- **Profielsnij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).**
- **Boring-Ø vierkant = gewenste sleutelwijdte × factor 1,05. Boring-Ø zeskant = gewenste sleutelwijdte × factor 1,02.**

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|------------|
| geschikt voor vierkant | 14 - 16 mm |
| Snijmateriaal | HSS |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Maximale sleutelwijdte | 16 mm |
| Minimale sleutelwijdte | 14 mm |
| Profiel | Vierkant |
| Coating | TiN |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Grafiet, GFK, CFK | beperkt geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |