

**Elektro-isolatieband, Breedte x lengte (mm x m): 19X33****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083656 19X33
GTIN	50054007000537
Artikelklasse	08M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**3M Scotch® Super 88** en **Scotch® Super 33+** is een bijzonder elastisch en UV-bestendig premium-plakband met zeer goede elektrische eigenschappen. Bovendien is het bestand tegen vochtigheid, logen, veel zuren en oplosmiddelen.

**Opmerking:**

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Dikte: 0,18 mm

**Technische beschrijving**

Dragermateriaal	PVC-folie
Type plakband	eenzijdig
Magazijn luchtvochtigheid	75 %
Lengte	33 m
Minimale houdbaarheid	60 maand

## Gegevensblad

Fabrikantnummer	Scotch® Super 33+
Breedte	19 mm
temperatuurbestendig tot	-18 - 90 °C
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	vochtbestendig
Opslagtemperatuur	10 - 27 °C
Dikte	0,18 mm
Kleur	zwart
Liner aanwezig	nee
Producttype	Plakband