



**Elektro-isolatieband, Breedte x lengte (mm x m): 19X20**



---

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	083656 19X20
GTIN	50054007061323
Artikelklasse	08M

---

**Omschrijving**

**Uitvoering:**

**3M Scotch® Super 88** en **Scotch® Super 33+** is een bijzonder elastisch en UV-bestendig premium-plakband met zeer goede elektrische eigenschappen. Bovendien is het bestand tegen vochtigheid, logen, veel zuren en oplosmiddelen.

**Opmerking:**

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Dikte: 0,18 mm

---

**Technische beschrijving**

Breedte	19 mm
Dragermateriaal	PVC-folie
Fabrikantnummer	Scotch® Super 33+
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	vochtbestendig

## Gegevensblad

Kleur	zwart
Dikte	0,18 mm
Minimale houdbaarheid	60 maand
Liner aanwezig	nee
Type plakband	eenzijdig
temperatuurbestendig tot	-18 - 90 °C
Magazijn luchtvochtigheid	75 %
Lengte	20 m
Opslagtemperatuur	10 - 27 °C
Producttype	Plakband