



Afbraamschijf SG-STEEL, Schijf-Ø×schijfbreedte: 178X4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	560430 178X4
GTIN	4007220478752
Artikelklasse	55S

Omschrijving

Uitvoering:

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Harde afbraamschijf (hardheid R) uit de **serie SG voor staal** met hoge afneemcapaciteit en zeer goede standtijd.

Specificatie: A24R-SG-STEEL.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	178 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	4 mm
Slijpmiddelaanduiding	A

Specificatie	A24R-SG
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		