

Garant**Slijpkap (SiC), Korrel 150, Slijpkappen-Ø, -lengte, vorm: 1319C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553328 1319C
GTIN	4062406272074
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Siliciumcarbide (SiC) ideaal voor de bewerking van titanium, aluminium en legeringen daarvan.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Opmerking:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.

Technische beschrijving

Slijpkap-Ø	13 mm
Aanbevolen toerental	16000 min ⁻¹
Vorm	C
Slijpkaplengte	19 mm

Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelgrootte	150
Productnaamattribuut	Korrel 150
Producttype	Slijpkap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Ti	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Slijpkaphouder Kop-Ø, koplengte vorm 1319C	553100 1319C
--	--------------