



Automatisch lasmasker met motoraangedreven adembeschermingsysteem 3M™ Speedglas™ G5-01-VC met Adflo™, Type: START



Bestelgegevens

Bestelnummer	097917 START
GTIN	4062406270551
Artikelklasse	040

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabel lassen met constante adembescherming en flexibele afscherming dankzij een combinatie van 3M™ Speedglas™ **hoogrendement-lasmasker G5-01** en **Adflo™ motoraangedreven adembescherming**. Het automatische lasmasker beschikt over een **flip-up-functie** waarmee gemakkelijk tussen een niet-getint beschermingsglas en een lasfilter kan worden gewisseld zonder het masker af te zetten. Hierdoor blijft de adembescherming ook tijdens het voor- en nabewerken met opgeklapt filter actief en biedt deze tegelijkertijd een goed en beschermd zicht op het werkstuk, bijv. tijdens het schuren. De nieuwe variabele kleurtechnologie 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** maakt een nog beter(e) zicht en controle van het lasbad mogelijk. In het donker kan worden gekozen tussen natuurlijk beton, koudton of warmton. Het nieuwe luchtkanaalsysteem biedt u drie opties voor individuele uitlijning van de luchtstroom, ook tijdens het lassen.

Donkere beschermingsniveaus: 5, 8 – 14.

Licht niveau: 3. Met Li-ion-batterij (levensduur 1.500 uur).

Gezichtsveld lasfilter: 73 × 109 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Levering:

- 3M™ Speedglas™ Heavy-Duty lashelm G5-01 met automatisch lasfilter G5-01VC (nr. 098209 G5-01-VC).
- 3M™ Adflo™ High-Altitude motoraangedreven unit nr. 097900 (Adflo™ High-Altitude motoraangedreven adembescherming, luchtslang QRS (nr. 097981),

- **luchtstroomweergave, voorfilter (nr. 097986), vonkenbescherming (nr. 097984), deeltjesfilter (nr. 097989), hoogrendement-accu (nr. 097995), riem, lader (nr. 097996)).**
- **Set verbruiksmaterialen (3 zweetbanden: zacht katoen, badstof (nr. 098004) en leer, 2 binnenste voorzetruiten (nr. 098002), 4 buitenste standaard-voorzetruiten (nr. 097930), vizierlens, luchtslanghoes, gezichtsafdichting.**
- **Opbergtas.**

Technische beschrijving

Classificatie conform EN 379	1/1/1/2
Energievoorziening	Accuvoeding
Schakeltijd van donker naar licht	500 - 1300 ms
Schakeltijd van licht naar donker	0,1 ms
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Lasmasker

Accessoires

Automatisch lasfilterG5-01-VC Type G5-01-VC	098209 G5-01-VC
---	-----------------