

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met deur met linkse aanslag / lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 900/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927307 900/3
GTIN	4062406272456
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte deur	525 mm
---------------------	--------

Nuttige breedte	350 mm
Deuraanslag	links
Lades nuttige breedte in G	12
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttige hoogte voor lades	250 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Aantal deuren	1
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	900 mm
Aantal lades	3
Deurhoogte	525 mm
Breedte	400 mm
Gewicht	50,7 kg
Diepte	650 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag naar keuze zelf in te delen met lades Hoogte / deurhoogte 900/525 mm	927420 900/525