

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met deur met linkse aanslag, Hoogte / aantal lades: 600**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927312 600
GTIN	4062406272463
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Aantal deuren	1
Deurhoogte	525 mm

Aantal lades	0
Nuttige breedte	350 mm
Nuttige hoogte deur	525 mm
Nuttige hoogte	525 mm
Diepte	650 mm
Breedte	400 mm
Gewicht	21,4 kg
Deuraanslag	links
Hoogte	600 mm
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12	927094 12
Legbord vast, verzinkt Type 1	927515 1