

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met deur met linkse aanslag / lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 800/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Breedte	400 mm
---------	--------

Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte voor lades	150 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Lades nuttige breedte	300 mm
Aantal lades	2
Nuttige hoogte deur	525 mm
Aantal deuren	1
Lades nuttige breedte in G	12
Nuttige breedte	350 mm
Deuraanslag	links
Gewicht	41,3 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Deurhoogte	525 mm
Diepte	650 mm
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Behuizing 16G met deur met linkse aanslag naar keuze in te delen met lades Hoogte / deurhoogte 800/525 mm	927422 800/525
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21