

**Lamellenslijpers (A), Korrel 150, Kop-Ø×kopbreedte: 15X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555035 15X30
GTIN	4027497608850
Artikelklasse	56L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Ingestoken lamellen met aan de kopse kant verlijming.

**Toepassing:**

Afbramen van boringen, dwarsboringen en inwendige buisvlakken. De slijplamellen passen zich aan de diameter van het werkstuk aan. Radiale toepassing.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	6 mm
Maximaal toerental	18000 min <sup>-1</sup>
Totale lengte	100 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Korrel 150
Producttype	Lamellenslijpers

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		

Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
droog	geschikt