



Led-zaklamp, Type: P4R



Bestelgegevens

Bestelnummer	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de **spatwaterdichte aluminium behuizingen** zijn alle contacten verguld; **hoogwaardige lenzen** bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.

Compacte zaklampen in een pen- resp. sleutelhangerformaat.

· **Naar keuze in batterij- of accu-uitvoering.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laadstation en USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	P4R
Accuspanning	1,2 V
Accutype	Nikkel-metaalhydride
Lichtstroom	120 lm
Gewicht	60 g
Accucapaciteit	0,9 Ah
Totale lengte	146 mm

Brandduur stand 2	18 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lichtbron	Led-module
Brandduur	4 h
Aantal inbegrepen accu's	2
Kop-Ø	15 mm
Lichtstroom stand 2	10 lm
IP-klasse	IP 54
ATEX-zone	geen
Smart Light Technology (SLT)	nee
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

NiMH-accucellenset, oplaadbaaropgeladen Internationaal type LR3	081575 LR3
NiMH-accucellenset, oplaadbaar Internationaal type LR3	081570 LR3