

Pneumatisch-hydraulisch blindklinkapparaat, Type: RAC211



Bestelgegevens

Bestelnummer	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Artikelklasse	72E

Omschrijving

Uitvoering:

Werkdruk 6 – 7 bar. Afneembaar stiftopvangcompartiment. Krachtig en betrouwbaar blindklinkapparaat. Snel en zeker verwerken van de blindklinknagels dankzij het krachtige grijpbekesysteem (glijdt niet over de stift). Variabel instelbare afzuiging voor de afvoer van de afgescheurde stift in het opvangcompartiment.

Levering:

Inclusief mondstukken (geschikt voor staal, edelstaal, aluminium, koper): 2,4; 2,4-3,4 en 4 mm. Mondstuk (geschikt voor aluminium): 4,8 mm. 1 Fles hydraulische olie 50 ml.

Technische beschrijving

Voor blindklinknagels van alle materialen tot	4 mm
Voor blindklinknagels aluminium tot	4,8 mm
Gewicht	1,4 kg
Luchtverbruik per klinknagel	3,4 l
Slag	16 mm
Maximale stift-Ø	2,5 mm

Slangaansluiting	8 mm
Kracht bij 6 bar	6600 N
Bedrijfsdruk	6 - 7 bar
Producttype	Blindklinkapparaat