



Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434004 25
GTIN	4062406272500
Artikelklasse	42C

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok in compacte uitvoering, met contrastrijk digitaal display.

- **Telrichting omkeerbaar.**
- **Zeer platte behuizing.**

Uitvoering promotietekst:

Digitale meetklok in compacte uitvoering, met contrastrijk digitaal display.

Levering:

Inclusief deksel en 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch
Opspannschacht-Ø h7	8 mm
Meetkracht	0,8 – 1,7 N
Meetbereik	0 - 25 mm

Behuizing-Ø	58 mm
Kalibratie	C1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezingsomschakelbaar dikte van de behuizing	0,01 mm 26 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,035 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100

Accessoires

Stalen taster Type 12	434900 12
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 14	434900 14
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 2	434900 2
Hardmetalen taster Type 17	434910 17

Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Stalen taster Type 13	434900 13
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 16	434900 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 39	434900 39
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 20	434900 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 17	434900 17
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 24	434900 24
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80