



Led-zaklamp Work met accu, Type: P18R-WORK



Bestelgegevens

Bestelnummer	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de **spatwaterdichte aluminium behuizingen** zijn alle contacten verguld; **hoogwaardige lenzen** bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.

Ledlenser Work serie, nagenoeg onverwoestbare lampen voor ruwe werkzaamheden in de industriële sector.

- **Rubber afdekkingen op de lampkop en op de eindkap beschermen tegen stoten en beschadiging.**
- **Extra frontruit beschermt de lens tegen krassen.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel en netadapter.

Technische beschrijving

Brandduur stand 2	4,5 h
Lichtstroom	2600 lm
Accucapaciteit	3 Ah
IP-klasse	IP 54

Lichtbron	Led-module
Aantal inbegrepen accu's	1
ATEX-zone	geen
Lichtstroom stand 2	1000 lm
Brandduur	2,5 h
Kop-Ø	99 mm
Gewicht	669 g
Accutype	Lithium-ion
Fabrikantnummer	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	ja
Energievoorziening	Accuvoeding
Totale lengte	183 mm
Accuspanning	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	ja
Lichtstroom stand 3	30 lm
Brandduur stand 3	70 h
Producttype	Taschenlampe