



Led-zaklamp Work met accu, Type: P7R-WORK



Bestelgegevens

Bestelnummer	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de **spatwaterdichte aluminium behuizingen** zijn alle contacten verguld; **hoogwaardige lenzen** bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.

Ledlenser Work serie, nagenoeg onverwoestbare lampen voor ruwe werkzaamheden in de industriële sector.

- **Rubber afdekkingen op de lampkop en op de eindkap beschermen tegen stoten en beschadiging.**
- **Extra frontruit beschermt de lens tegen krassen.**

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel, handlus en laadstation.

Technische beschrijving

Lichtstroom	900 lm
Totale lengte	170 mm
Lichtstroom stand 2	390 lm
Aantal inbegrepen accu's	1
Accuspanning	3,7 V

ATEX-zone	geen
Brandduur stand 2	3,25 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Accutype	Lithium-ion
Smart Light Technology (SLT)	ja
Brandduur	2 h
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtbron	Led-module
Fabrikantnummer	P7R-WORK
Accucapaciteit	4,8 Ah
Gewicht	219 g
IP-klasse	IP 68
Kop-Ø	45 mm
Brandduur stand 3	60 h
Lichtstroom stand 3	15 lm
Producttype	Taschenlampe