

Garant GRIDLINE

Montagewagen voor lades, 46×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/0**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 46×24G.

Montagewagen in 50×28G met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stifcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931454 of nr. 931456 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid	600 kg
ComfortClose	nee
Aantal lades	0
Gewicht	81 kg

Niet-strepend loopvlak	ja
Diepte	700 mm
Hoogte	885 mm
Wiel-Ø	125 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Nuttige hoogte	600 mm
Aantal deuren	0
met afrolrand	ja
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Breedte	1250 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	46x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G
50X28

951972 50X28