

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 685/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 20×20G.**

Montagewagen in 24×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 100, 100, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Gewicht	68 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Aantal lades	3
Breedte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	Klemhouder
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Lades nuttige diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Niet-strepend loopvlak	ja
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige hoogte	400 mm
Aantal deuren	0
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	685 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
met afrolrand	ja
Wiel-Ø	125 mm
ComfortClose	nee
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	400 mm

Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Greep Type 1	958490 1
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	930534 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 200 mm	930534 200
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 685/0	930517 685/0
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 24X24	951972 24X24