

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 685/4**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:****Compleet met lades 20×20G.**

Montagewagen in 24×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 100, 100, 150

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100 %

Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
 Nuttig ladeoppervlak in G: Klemhouder
 Hoogte: 685 mm
 Breedte: 600 mm
 Diepte: 600 mm
 Nuttige hoogte: 400 mm
 Ladenbehuizing hoogte: 500 mm
 Ladenbehuizing nuttige hoogte: 400 mm

Technische beschrijving

Wiel-Ø	125 mm
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Aantal deuren	0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Diepte	600 mm
Hoogte	685 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	Klemhouder
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige hoogte	400 mm
Gewicht	76 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	600 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Aantal lades	4
Niet-strepend loopvlak	ja
Lades nuttige diepte	500 mm
ComfortClose	nee

Lades nuttige breedte in G	20
Aantal bokwielen zonder vastzetter met afrolrand	2 ja
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee
Nuttige hoogte voor lades	400 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 20	951020 20
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Greep Type 1	958490 1
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 100 mm	930534 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 150 mm	930534 150
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 50 mm	930534 50
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 685/0	930517 685/0

Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G
24X24

951972 24X24