

Garant GRIDLINE

Montagewagen voor lades, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 885/0**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 20×20G.

Montagewagen in 24×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 930534 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Ladenbehuizing hoogte	700 mm

Maximale belastbaarheid	600 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen met afrolrand	ja
Breedte	600 mm
Aantal deuren	0
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Diepte	600 mm
Aantal lades	0
Hoogte	885 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Nuttige hoogte	600 mm
Wiel-Ø	125 mm
ComfortClose	nee
Gewicht	48 kg
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Behuizing boven open	nee
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Greep Type 1	958490 1
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 24X24	951972 24X24