

Garant GRIDLINE

Montagewagen voor lades, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/0**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 36×24G.

Montagewagen in 40×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931354 of nr. 931356 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 885 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm

Nuttige hoogte: 600 mm

Ladenbehuizing hoogte: 700 mm

Ladenbehuizing nuttige hoogte: 600 mm

Technische beschrijving

Hoogte	885 mm
Diepte	700 mm
ComfortClose	nee
Aantal lades	0
Ladenbehuizing hoogte met afrolrand	700 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø	125 mm
Gewicht	76 kg
Aantal deuren	0
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1000 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Nuttige hoogte	600 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 40X28	951972 40X28
---------------------------------------------------------------	--------------