

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 26×20G, Hoogte mm/aantal lades: 885/5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 26×20G.**

Montagewagen in 30×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Aantal lades	5
Nuttige hoogte	600 mm
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Lades nuttige diepte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Diepte	600 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Aantal deuren	0
Gewicht	106 kg
Lades nuttige diepte met afrolrand	500 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Breedte	750 mm
Hoogte	885 mm
ComfortClose	nee
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Maximale belastbaarheid	600 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Behuizing boven open	nee
Aantal uittrekbare legborden	0

Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 150 mm	930634 150
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 75 mm	930634 75
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	930634 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 200 mm	930634 200
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 885/0	930617 885/0
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 30X24	951972 30X24
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10