

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 985/5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 26×24G.**

Montagewagen in 30×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Aantal deuren	0
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Niet-strepend loopvlak	ja
Diepte	700 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Maximale belastbaarheid	600 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
met afrolrand	ja
Lades nuttige breedte	650 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Lades nuttige diepte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Aantal lades	5
ComfortClose	nee
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Breedte	750 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Gewicht	124 kg
Hoogte	985 mm
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Wiel-Ø	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26x24
Nuttige hoogte	700 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1,2 mm

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 985/0	931147 985/0
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931166 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 125 mm	931166 125
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 200 mm	931166 200
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931166 75
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 30X28	951972 30X28