

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 20×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/4**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 20×24G.**

Montagewagen in 24×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 125, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte	600 mm
Aantal lades	4
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
ComfortClose	nee
Wiel-Ø	125 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Nuttige hoogte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Aantal deuren	0
Lades nuttige breedte met afrolrand	500 mm ja
Maximale belastbaarheid	600 kg
Gewicht	98 kg
Breedte	600 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte in G	24
Diepte	700 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Hoogte	885 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee

Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 75 mm	931046 75
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 100 mm	931046 100
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 885/0	931027 885/0
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 300 mm	931046 300
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 125 mm	931046 125
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 24X28	951972 24X28