

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 685/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 26×24G.**

Montagewagen in 30×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Gewicht	89 kg

Aantal lades	3
ComfortClose	nee
Lades nuttige diepte	600 mm
Diepte	700 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Maximale belastbaarheid	600 kg
Hoogte	685 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Nuttige hoogte	400 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
Breedte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Aantal deuren	0
Wiel-Ø	125 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Lades nuttige breedte in G	26
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
met afrolrand	ja
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Nuttige hoogte voor lades	400 mm
Behuizing boven open	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 200 mm	931166 200
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931166 100
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 685/0	931147 685/0
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 30X28	951972 30X28