

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 885/5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 36×20G.**

Montagewagen in 40×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
--------------------------------------	---

Gewicht	131 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Aantal lades	5
Lades nuttige breedte in G	36
ComfortClose	nee
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Lades nuttige breedte	900 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Hoogte	885 mm
Diepte	600 mm
Breedte	1000 mm
met afrolrand	ja
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
Wiel-Ø	125 mm
Aantal deuren	0
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	36x20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Behuizing boven open	nee

Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 150 mm	930744 150
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	930744 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 75 mm	930744 75
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 200 mm	930744 200
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 885/0	930727 885/0
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 40X24	951972 40X24