

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 685/5



Bestelgegevens

Bestelnummer	931145 685/5
GTIN	4062406348779
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

Compleet met lades 26×24G.

Montagewagen in 30×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100 %

Individuele ladeontgrendeling: Eenhands

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte: 685 mm

Breedte: 750 mm
 Diepte: 700 mm
 Nuttige hoogte: 400 mm
 Ladenbehuizing hoogte: 500 mm
 Ladenbehuizing nuttige hoogte: 400 mm

Technische beschrijving

Hoogte	685 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Nuttige hoogte	400 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Aantal deuren	0
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø	125 mm
ComfortClose	nee
Lades nuttige breedte in G	26
Maximale belastbaarheid	600 kg
Breedte	750 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades nuttige diepte in G	24
Aantal lades	5
Niet-strepend loopvlak	ja
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
met arolrand	ja
Lades nuttige diepte	600 mm
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Diepte	700 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2

Gewicht	111 kg
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Nuttige hoogte voor lades	400 mm
Behuizing boven open	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 100 mm	931166 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 75 mm	931166 75
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 50 mm	931166 50
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 685/0	931147 685/0
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 30X28	951972 30X28