

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 985/7**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 26×24G.**

Montagewagen in 30×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige diepte in G	24

Lades nuttige breedte in G	26
Aantal deuren	0
Diepte	700 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Breedte	750 mm
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Maximale belastbaarheid	600 kg
Lades nuttige diepte	600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Nuttige hoogte met arolrand	700 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
ComfortClose	nee
Aantal lades	7
Niet-strepend loopvlak	ja
Hoogte	985 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Wiel-Ø	125 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Gewicht	144 kg
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Behuizing boven open	nee
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 985/0	931147 985/0
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931166 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 150 mm	931166 150
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931166 75
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 30X28	951972 30X28