

Garant GRIDLINE

**Montagewagen met lades 75 kg, 20×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:****Compleet met lades 20×24G.**

Montagewagen in 24×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Breedte	600 mm
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Maximale belastbaarheid	600 kg
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Nuttige hoogte	600 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal lades	5
Lades nuttige diepte in G	24
met afrolrand	ja
Diepte	700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Hoogte	885 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Wiel-Ø	125 mm
Gewicht	109 kg
Aantal deuren	0
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	600 mm

Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Montagewagen

## Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931046 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931046 75
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 885/0	931027 885/0
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 150 mm	931046 150
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 200 mm	931046 200