

Garant GRIDLINE

Montagewagen voor lades, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 685/0**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 26×24G.

Montagewagen in 30×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931166 of nr. 931168 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Technische beschrijving

Wiel-Ø	125 mm
Diepte	700 mm
Niet-strepend loopvlak	ja

ComfortClose	nee
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
Nuttige hoogte	400 mm
met afrolrand	ja
Gewicht	55 kg
Maximale belastbaarheid	600 kg
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Aantal lades	0
Hoogte	685 mm
Aantal deuren	0
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee
Nuttige hoogte voor lades	400 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G
30X28

951972 30X28