

Garant GRIDLINE

Montagewagen voor lades, 20×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/0**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 20×24G.

Montagewagen in 24×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931046 of nr. 931048 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Technische beschrijving

Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
met afrolrand	ja

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal lades	0
Nuttige hoogte	600 mm
Diepte	700 mm
ComfortClose	nee
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Hoogte	885 mm
Aantal deuren	0
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Niet-strepend loopvlak	ja
Gewicht	54 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	600 mm
Wiel-Ø	125 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Behuizing boven open	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 24X28	951972 24X28
