

Garant GRIDLINE

**Montagewagen voor lades, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 985/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 26×24G.

Montagewagen in 30×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931166 of nr. 931168 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

**Technische beschrijving**

Diepte	700 mm
Aantal deuren	0

ComfortClose	nee
Niet-strepend loopvlak	ja
Breedte	750 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	700 mm
Wiel-Ø	125 mm
Gewicht	65 kg
Maximale belastbaarheid	600 kg
met afrolrand	ja
Hoogte	985 mm
Aantal lades	0
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen

---

## Accessoires

Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G  
30X28

---

951972 30X28