

Garant GRIDLINE

**Montagewagen met lades 75 kg, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:****Compleet met lades 36×24G.**

Montagewagen in 40×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
met afrolrand	ja

ComfortClose	nee
Lades nuttige breedte	900 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Breedte	1000 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Gewicht	153 kg
Diepte	700 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Maximale belastbaarheid	600 kg
Lades nuttige breedte in G	36
Wiel-Ø	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Nuttige hoogte	600 mm
Aantal deuren	0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte	600 mm
Aantal lades	5
Hoogte	885 mm
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1,2 mm

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Montagewagen

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 150 mm	931354 150
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 200 mm	931354 200
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931354 100
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931354 75
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 885/0	931327 885/0
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 40X28	951972 40X28